

BOLA Rührwellen und Zusatzflügel, Bohrender BOLA Stirring Shafts and Additional Blades

Die BOLA Rührwellen bestehen aus einer Edelstahlwelle mit PTFE-Ummantelung, sowie der Rührereinheit aus Voll-PTFE. Der Edelstahlkern verleiht ihnen die nötige Festigkeit. Dadurch lassen sie sich problemlos in der Spannzange des Rührwerks festklemmen. Da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt, sind die Rührwellen nahezu universell chemisch resistent und ermöglichen hohe Einsatztemperaturen.

BOLA Rührwellen stimmen maßlich mit den (KPG) Glas-Rührwellen überein und sind dadurch jederzeit austauschbar.

① Halbmond

Länge mm	Welle-Ø mm	Spann-Ø mm	Rührkreis mm	Best.-Nr.
350	8	6,5	65	24 17 37602
450	8	6,5	90	24 17 37608
350	10	8,0	90	24 17 37612
450	10	8,0	90	24 17 37614
600	10	8,0	90	24 17 37618

② Zentrifugal

Länge mm	Welle-Ø mm	Spann-Ø mm	Rührkreis mm	Best.-Nr.
350	6	4,0	50	24 17 37704
450	10	8,0	90	24 17 37714
600	10	8,0	90	24 17 37716

③ Propeller

Länge mm	Welle-Ø mm	Spann-Ø mm	Rührkreis mm	Best.-Nr.
450	6	4,0	50	24 17 37808
350	8	6,5	75	24 17 37812
450	8	6,5	75	24 17 37814
450	10	8,0	75	24 17 37818
600	10	8,0	75	24 17 37820

④ Anker

Länge mm	Welle-Ø mm	Spann-Ø mm	Rührkreis mm	Best.-Nr.
350	8	6,5	60	24 17 38402
600	8	6,5	100	24 17 38410
350	10	8,0	80	24 17 38416
600	10	8,0	100	24 17 38424

⑤ Maxi


Länge mm	Welle-Ø mm	Spann-Ø mm	Rührkreis mm	Best.-Nr.
600	10	8,0	140	24 17 39234
800	10	8,0	140	24 17 39240

⑥ Flügel

Länge mm	Welle-Ø mm	Spann-Ø mm	Rührkreis mm	Best.-Nr.
450	8	6	80	10 17 67902
600	8	6	80	10 17 67904
600	10	8	110	10 17 67908
800	10	8	110	10 17 67910
1000	10	8	110	10 17 67912
1000	16	14	140	10 17 67918

⑦ Doppelflügel

Länge mm	Welle-Ø mm	Spann-Ø mm	Rührkreis mm	Best.-Nr.
450	8	6,5	80	10 17 68002
600	8	6,5	80	10 17 68004
600	10	8,0	110	10 17 68008
800	10	8,0	110	10 17 68010



⑧ Zusatzflügel

Die ideale Ergänzung/Erweiterung zu den bestehenden Rührwellen mit feststehender Rühreinheit sind die Zusatzflügel. Sie lassen sich optional auf jeder Welle mit Ø 8 oder 10 mm in der Höhe und in der Drehrichtung frei positionieren (der passende Gabelschlüssel liegt jedem Zusatzflügel bei). Die Rührflügel selbst sind aus PTFE, die Klemmbefestigungen aus einem speziellen PTFE-Compound gefertigt. Dadurch ist die hohe chemische und thermische Resistenz gewährleistet.

Dieses „Baukastensystem“ ermöglicht es dem Anwender, seinen Wunschrührer nach seinen Vorstellungen individuell zusammenzusetzen.

Artikel	Welle-Ø mm	Rührkreis mm	Best.-Nr.
Propeller-dreiflüglig	8	75	24 17 44008
Propeller-dreiflüglig	10	75	24 17 44010
Maxi-Propeller-dreiflüglig	10	140	24 17 44110
Anker	8	60×40×25×30	24 17 44508
Anker	10	80×50×30×44	24 17 44516
Flügel	8	80×18	24 17 44608
Flügel	10	110×20	24 17 44612

